

**Garant****Lygiagreti užspaudimo lūpa, Žiaunų plotis: 80mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	360085 80
GTIN	4045197482426
Produktų klasė	310

**Aprašymas****Paskirtis:**

Galimi įvairūs tarpašiniai atstumai naudojant kryžminį sujungiklį.

**Tinka:**

Bazinei kreipiančiajai Nr. 360080.

**Pastaba:**

Tinka naudoti kreipiančiosioms nuo 3 versijos (žr. pav.)! Universalios kreipiančiosios briaunos negali būti platesnės nei 5mm.

**Techninis aprašymas**

Žiaunų plotis	80 mm
Užspaudimo jėga	5 kN
Užspaudimo jėga	10 kN
Užspaudimo jėga	15 kN
Užspaudimo jėga	20 kN
Sukimo momentas	5 Nm
Sukimo momentas	10 Nm

Sukimo momentas	15 Nm
Sukimo momentas	20 Nm
maks. eiga	3,5 mm
Užveržimo varžto rakto dydis SW	5 mm
Kojelės varžto rakto dydis SW <sub>1</sub>	4 mm
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai