

**Smeigė DIN 6379, Sriegis M × ilgis L: M12X80****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 375380 M12X80 |
| GTIN | 4020772084868 |
| Produktų klasė | 35A |

Aprašymas**Modelis:**

Sriegis valcuotas.

Paskirtis:

Tvirtinimui T formos grioveluose kartu su T-formos veržlėmis Nr. 375315 – 375330, šešiabriaunėmis veržlėmis Nr. 375385 – 378395 ir atraminėmis poveržlėmis Nr. 375340 – 375360.

Standartas:**DIN 6379****Apdirbama medžiaga:**

Terminiškai pagerinto plieno tvirtumo klasė:

- **M6 – M12 = 10.9**
- **M14 – M30 = 8.8**

Techninis aprašymas

| | |
|----------------|---------|
| Sriegis | M12×80 |
| Ilgis a | 65 mm |
| Ilgis b | 50 mm |
| Tipas | 6379 |
| Produkto rūšis | Varžtas |