

**Smeigė DIN 6379, Sriegis M × ilgis L: M20X500****Užsakymo data**

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 375380 M20X500 |
| GTIN | 4020772085001 |
| Produktų klasė | 35A |

Aprašymas**Modelis:**

Sriegis valcuotas.

Paskirtis:

Tvirtinimui T formos grioveliuose kartu su T-formos veržlėmis Nr. 375315 – 375330, šešiabriaunėmis veržlėmis Nr. 375385 – 378395 ir atraminėmis poveržlėmis Nr. 375340 – 375360.

Standartas:**DIN 6379****Apdirbama medžiaga:**

Terminiškai pagerinto plieno tvirtumo klasė:

- M6 – M12 = 10.9
- M14 – M30 = 8.8

Techninis aprašymas

| | |
|----------------|---------|
| Sriegis | M20x500 |
| Ilgis a | 473 mm |
| Ilgis b | 315 mm |
| Tipas | 6379 |
| Produkto rūšis | Varžtas |