

Garant**Žemyn tempianti lūpa, Žiaunų plotis: 26mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	360084 26
GTIN	4045197482082
Produktų klasė	310

Aprašymas**Paskirtis:**

Galimi įvairūs tarpašiniai atstumai naudojant kryžminį sujungiklį.

Tinka:

Bazinei kreipiančiajai Nr. 360080.

Pastaba:

Tinka naudoti kreipiančiosioms nuo 3 versijos (žr. pav.)! Universalios kreipiančiosios briaunos negali būti platesnės nei 5mm.

Techninis aprašymas

Sukimo momentas	6 Nm
Sukimo momentas	12 Nm
Sukimo momentas	17,5 Nm
Sukimo momentas	25 Nm
Užspaudimo jėga	5 kN
Užspaudimo jėga	10 kN
Užspaudimo jėga	15 kN
Užspaudimo jėga	20 kN

Žiaunų plotis	26 mm
maks. eiga	3 mm
Užveržimo varžto rakto dydis SW	6 mm
Kojelės varžto rakto dydis SW ₁	4 mm
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai