


Garant**Spiralinis grąžtas HSS/E Nr. 114400 – papildymo rinkinys, be dangos, Tipas: 6-10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	115300 6-10
GTIN	4045197024855
Produktų klasė	11B

Aprašymas**Modelis:**

Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.

Nušlifotas profilis: žemas radialinis mušimas, tikslus spiralinės žingsnis ir preciziškai užgaląsta viršūnė. Grąžtas serijinei gamybai.

Sustiprinta šerdis, be padengimo.

Viršūnės forma C nuo dydžio 2 mm.

Techninis aprašymas

Gręžimo diapazonas	6 - 10 mm
Grąžtai, kiekvienas didėjantis	0,1 mm
Grąžtų skaičius	41
Kotas	Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 338
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	h8

Smailas kampas	130 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
su kasete	ne
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
TOOLOX 33	tinka	8 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	12 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	5 m/min	S
Ketus (G)	tinka	25 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	80 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

Priedai

Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 9,1 mm	114400 9,1
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 7,7 mm	114400 7,7
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 8,6 mm	114400 8,6
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 7,9 mm	114400 7,9

Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 6,1 mm	114400 6,1
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 6 mm	114400 6
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 6,6 mm	114400 6,6
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 7,2 mm	114400 7,2
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 7,1 mm	114400 7,1
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 6,7 mm	114400 6,7
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 9,6 mm	114400 9,6
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 8,8 mm	114400 8,8
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 9,5 mm	114400 9,5
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 7,8 mm	114400 7,8
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 8,1 mm	114400 8,1
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 8 mm	114400 8
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 8,9 mm	114400 8,9
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 8,7 mm	114400 8,7
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 6,4 mm	114400 6,4
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 9,4 mm	114400 9,4
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 7,4 mm	114400 7,4
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 9,8 mm	114400 9,8
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 6,5 mm	114400 6,5
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 8,3 mm	114400 8,3
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 8,4 mm	114400 8,4
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 6,3 mm	114400 6,3
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 7 mm	114400 7
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 7,5 mm	114400 7,5
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 6,2 mm	114400 6,2
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 10 mm	114400 10
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 7,6 mm	114400 7,6

Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 9,9 mm	114400 9,9
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 9,2 mm	114400 9,2
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 7,3 mm	114400 7,3
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 9,3 mm	114400 9,3
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 9,7 mm	114400 9,7
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 8,2 mm	114400 8,2
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 9 mm	114400 9
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 6,9 mm	114400 6,9