



## Tikslusis kampamatis, Bėgelio ilgis: 150mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	453800 150
GTIN	4045197294616
Produktų klasė	46R

### Aprašymas

#### Modelis:

**Nuskaitymas be klaidų.** Laipsnių vertės lengvai įskaitomos 4×90° skalėje su padidrinimo stiklu. Kampo minutės taip pat gerai matomos ant juoda spalva sužymėto matavimo būgno. Su dviguba skale abejoms matavimo kryptims. **Patogus minučių verčių greitas nustatymas ir tikslus reguliavimas. Užrašai neblizgūs, matiniai chromuoti.**

#### Tiekimo sudėtis:

1 plokščiasis kampainis 60×90 mm reguliavimui

#### Priedai pasirinktinai:

Gnybtinis laikiklis Nr. 453520 (atraminių prietaisų tvirtinimui Nr. 445152 – 445222), Papildomas kampainis Nr. 453600.

#### Atsarginė dalis:

Matavimo bėgelis Nr. 453510, lupa Nr. 453820 dyd. 2.

### Techninis aprašymas

Bėgelio ilgis	150 mm
Padalos vertė	1 minutė
Leistina paklaida	±2 minutė
Sraigto žingsnis	1 laipsniai
Matavimo ribos (diapazonas)	360 laipsniai
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX

visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	F4
Produkto rūšis	Kampamatis

## Paslaugos

Kalibravimo/Universalusis kampamatis Tipas UNI	025710 UNI
--	------------

## Priedai

Laikiklis kampamačiui tvirtinti	453520
Papildomas kampainis	453600
Atsarginis bėgelis, griovelio plotis 2,5 mm Bėgelio ilgis 150 mm	453510 150
Atsarginė lupa kampamačiui Tipas 2	453820 2