

**Atraminis kampainis Tikslumo klasė 2, Kojelės ilgis: 250X165mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	452600 250X165
GTIN	4045197205803
Produktų klasė	42F

**Aprašymas****Modelis:**

Plokštumos ir viršutinės briaunos tiksliai nušlifzuotos. Kontrolinės plokštumos nušlifzuotos.

**Paskirtis:**

Tiksliems darbams specializuotose dirbtuvėse.

**Tikslumas:**

**DIN 875 / 2** – kampo tolerancija, pvz., dydžiui 100×70 = 0,030 mm.

**Techninis aprašymas**

Kojelės skerspjūvis	35×7 mm
Status kampas	0,045 mm
Kojelės ilgis	250×165 mm
Kalibravimas	F1
Norma	DIN 875
Tikslumas	2

Produkto rūšis

Atraminis kampainis

**Paslaugos**DAkS kalibravimas Plokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai  
Maksimalus kojėlės ilgis 750 mm

025010 750

Kalibravimas Plokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis  
Maksimalus kojėlės ilgis 300 mm

025000 300

**Priedai**

Medinė dėžė Kojelei, kurios ilgis 250X165 mm

451600 250X165