



Centravimo kampainis, Kojelės ilgis: 70mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	455000 70
GTIN	4045197205971
Produktų klasė	42F

Aprašymas

Modelis:

Tiksli plieninė konstrukcija su mm padalomis ant bėgelio. Darbinės plokštumos tiksliai nušlifotos, plokšti paviršiai tiksliai apdirbti.

Paskirtis:

Apvalių diskų ir velenų centro (vidurinio taško) ženklinimui. Kryžminis susikirtimas per 2 – 3 kartus.

Techninis aprašymas

Leistina paklaida	0,3 minutė
Liniuotės padalos	100 mm
kai maksimalus veleno Ø	90 mm
Kreipiančiosios skerspjuvis	12×4,0 mm
Kojelės ilgis	70 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
Kalibravimas	F5

Produkto rūšis

Centravimo kampainis

Paslaugos

KalibravimasCentravimo, smailus ir įstrižasis kampainis
Maksimalus kojelės ilgis 300

025850 300