



Centravimo kampainis, Kojelės ilgis: 130mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	455000 130
GTIN	4045197205988
Produktų klasė	42F

Aprašymas

Modelis:

Tiksli plieninė konstrukcija su mm padalomis ant bėgelio. Darbinės plokštumos tiksliai nušlifotos, plokšti paviršiai tiksliai apdirbti.

Paskirtis:

Apvalių diskų ir velenų centro (vidurinio taško) ženklavimui. Kryžminis susikirtimas per 2 – 3 kartus.

Techninis aprašymas

Liniuotės padalos	150 mm
kai maksimalus veleno Ø	190 mm
Leistina paklaida	0,3 minutė
Kreipiančiosios skerspjuvis	15×4,0 mm
Kojelės ilgis	130 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
Kalibravimas	F5

Produkto rūšis

Centravimo kampainis