

Mahr**Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi, Matavimo ribos: 150-200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	424800 150-200
GTIN	2050001036674
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Mikrometrinis sraigtas iš nerūdijančiojo plieno, grūdintas ir šlifluotas. Matavimo paviršiai dengti kietlydiniu. Valdymo ir skalės dalys matinės chromuotos. Su izoliuota rankena. Pastovi matavimo jėga. Judrus liestukas, reguliuojamas. Ypač tinka smulkioms serijinėms detalėms.

Tikslumas:

Indikatorinis DIN 863 – mikrometras 2 μm.

Tiekimo sudėtis:

Su indikatoriumi Millimes Nr. 434674 dyd. 50/1.

Techninis aprašymas

Mikrometro padalos vertė	0,01 mm
Matavimo būgno Ø	18 mm
Sraigto Ø	7,5 mm
Komparatoriaus matavimo ribos	±0,05 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	150 - 200 mm
Komparatoriaus padalos vertė	0,001 mm
Norma	DIN 863

Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B14
Produkto rūšis	Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022400 200
DAkkS kalibravimas Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022410 200

Priedai

Komparatorius \pm matavimo intervalas / padalos 50/1 μ m	434674 50/1
--	-------------