

Mitutoyo**Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis, Matavimo ribos: 50-75mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	426805 50-75
GTIN	4946368019895
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Mikrometrinis sraigtas grūdintas, šlifluotas ir pritrintas. Laiptuoti ir suapvalinti matavimo antgaliai padengti kietlydiniu. Tolygi matavimo jėga dėl terkšlės. Matavimo būgnas su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais. Mikrometrinis sraigtas chromuotas. Su reguliavimo ir fiksavimo varžtais.

Priedai pasirinktinai:

Kalibravimo žiedai Nr. 484030.

Techninis aprašymas

Matavimo būgno Ø	18 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 75 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Leistina paklaida	7 µm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B4
Produkto rūšis	Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis Maksimalios matavimo ribos 75 mm	022360 75
---	-----------

Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 75 mm	484030 75
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 70 mm	484030 70
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 50 mm	484030 50
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 65 mm	484030 65
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 55 mm	484030 55
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 60 mm	484030 60