



## Mikrometrinis gylmatis, Matavimo ribos: 0-100mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	425300 0-100
GTIN	4045197578907
Produktų klasė	42B

### Aprašymas

#### Modelis:

**Norint pasiekti įvairius matavimo gylius naudojamos keičiamos kas 25 mm besiskiriančio ilgio matavimo adatos.** Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Tiltelis iš grūdintojo įrankių plieno su šlifluotu matavimo paviršiumi, mikrometras matinis chromuotas. Matavimo būgnas su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais. Tolygi matavimo jėga dėl įmontuotos terkšlės.

#### Tiekimo sudėtis:

Su matavimo adatomis.

### Techninis aprašymas

Matavimo adatų kiekis	4
Matavimo adatos $\emptyset$	4,5 mm
Tiltelio ilgis	100 mm
Matavimo būgno $\emptyset$	18 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 100 mm
Padalos vertė	0,01 mm

Norma	DIN 863
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S15
Produkto rūšis	Mikrometrinis gylmatis

### Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių gylmačių rinkinys Matavimo ribos 0-100 mm	020780 0-100
--	--------------