

**Mikrometras su diskiniiais matavimo paviršiais, Matavimo ribos: 25-50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	423000 25-50
GTIN	4045197204011
Produktų klasė	42B

Aprašymas**Modelis:**

Su dideliais, grūdintais matavimo diskais. Kaldintas ir dažytas rėmas.
Modelis su besisukančiu sraigtu.

Paskirtis:

Nuo modulio 0,8 cilindrinų ir sraigtinių krumpliaračių krumplių pločio matavimui.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25–50 su 1 etalonu.

Techninis aprašymas

Matavimo plokštumų lygiagretumas	5 μm
Sraigto Ø	8 mm
Sraigto žingsnis	0,5 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	25 - 50 mm
Matavimo disko Ø	20 mm
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Kalibravimas	B2
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis

Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100
DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100

Priedai

Etalonas Visas ilgis 25 mm	421100 25
----------------------------	-----------