



Mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 30-40mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	427800 30-40
GTIN	2050001038067
Produktų klasė	43A

Aprašymas

Modelis:

Lengva, nelinkstanti vamzdinė konstrukcija. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. **Matavimo paviršiai grūdinti ir sferiškai poliruoti.** Valdymo elementai ir skalės chromuotos dalys matinės. Nuo matavimo diapazono 100–125 mm su šilumos izoliacija ir regulatoriumi.

Tiekimo sudėtis:

Mikrometrinis vidmatis dėžutėje.

Techninis aprašymas

Matavimo būgno Ø	12,5 mm
Sraigto Ø	7 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	30 - 40 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Leistina paklaida	4 µm
Norma	DIN 863
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Kalibravimas	B10
Produkto rūšis	2 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 100 mm

022440 100

DAkkS kalibravimas Mikrometrinis vidmatis maksimalios matavimo ribos 200 mm

022450 200