


Mahr**Kalibras-šakutė su indikatoriumi su matavimo lūpomis, Matavimo ribos: 40-80mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

424906 40-80

GTIN

4059192017750

Produktų klasė

43A

Aprašymas**Modelis:**

Su neįsielektrinančiomis, kietydiniu dengtomis matavimo lūpomis. Siaurų užmovų, centruojančių briaunų, iškyšų, atstumų tarp griovelių ir WK dantų pločio matavimams bei tiesių ir lenktų dantračio dantų storio nustatymui.

Tvirtas, kaldintas plieninis rėmas su šilumos izoliacija. Atrama ir liestukas iš nerūdijančiojo, grūdintojo plieno. Atrama spyruokliuojanti ir įvedant detalę atitraukiama svirtimi. Liestukas reguliuojamas visame matavimo diapazone dantytu strypu ir varžtu. Reguliavimas pagal etalonus. Centruojanti atrama detalės reguliavimui centrinėje dalyje. **Pastovi matavimo jėga** dėl įmontuotų matavimo jėgos spyruoklių. Tinka naudoti su visais indikatoriais (neįskaičiuoti į kainą) su 8 mm jungiamuoju antgaliu. Pirmenybė teikiama komparatoriams Nr. 434674 dyd. 25/0,5 ir dyd. 50/1. **Detalės nuokrypiai nuo leistinų tolerancijų išreikšti skaičiais parodomi indikatoriaus ekrane.**

Tiekimo sudėtis:

Be indikatoriaus, **su** medine dėžute.

Priedai pasirinktinai:

Etalonai, komparatorius Nr. 434674. Ketiniai stovai ir laikikliai komparatoriams, perduodantiems matavimo judesį tiesia linija, matavimo antgaliai.

Techninis aprašymas

Dantų pločio matavimas nuo modulio m	0,5
Matavimo liestuko kelias	2,5 mm
Matavimo plokštumų lygiagretumas	3 µm
Matavimo jėga	7,5 N
Matavimo ribos (diapazonas)	40 - 80 mm
Matavimo plotas	12×12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	L9
Produkto rūšis	Kalibras-šakutė su indikatoriumi

Paslaugos

KalibravimasKalibrinės šakutės su indikatoriumi Tipas RL	028730 RL
--	-----------