



Centravimo kampainis, Kojelės ilgis: 150mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	455000 150
GTIN	4045197205995
Produktų klasė	42F

Aprašymas

Modelis:

Tiksli plieninė konstrukcija su mm padalomis ant bėgelio. Darbinės plokštumos tiksliai nušlifotos, plokšti paviršiai tiksliai apdirbti.

Paskirtis:

Apvalių diskų ir velenų centro (vidurinio taško) ženklinimui. Kryžminis susikirtimas per 2 – 3 kartus.

Techninis aprašymas

Leistina paklaida	0,3 minutė
kai maksimalus veleno \varnothing	220 mm
Liniuotės padalos	200 mm
Kreipiančiosios skerspjuvis	15×4,0 mm
Kojelės ilgis	150 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
Kalibravimas	F5

Produkto rūšis

Centravimo kampainis

Paslaugos

KalibravimasCentravimo, smailus ir įstrižasis kampainis
Maksimalus kojelės ilgis 300

025850 300