

**Mahr****Stalinis mikrometras su indikatoriumi, Matavimo ribos: 0-50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	424805 0-50
GTIN	4059192004774
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirtas plieninis lankelis, pakreipiamas 45 ° kampu link stabilaus pado. Reguliuojamo aukščio atrama. Mikrometrinis sraigtas iš nerūdijančiojo plieno, grūdintas ir šlifluotas. Matavimo paviršiai dengti kietlydiniu. Valdymo ir skalės dalys matinės chromuotos. Su izoliuota rankena. Pastovi matavimo jėga. Judrus liestukas, pakeliamas svirtimi. Ypač tinka smulkioms serijinėms detalėms ir greitam patikrinimui.

**Tikslumas:**

**Indikatorinis DIN 863 – mikrometras 2 μm.**

**Tiekimo sudėtis:**

Su indikatoriumi Millimes Nr. 434674 dyd. 50/1.

**Techninis aprašymas**

Mikrometro padalos vertė	0,005 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 50 mm
Matavimo būgno Ø	25 mm
Sraigto Ø	7,5 mm
Komparatoriaus matavimo ribos	±0,05 mm

Komparatoriaus padalos vertė	0,001 mm
Norma	DIN 863
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Kalibravimas	B14
Produkto rūšis	Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi

## Paslaugos

DAkS kalibravimas Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022410 100
Kalibravimas Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022400 100

## Priedai

Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 50/1 μm	434674 50/1
---	-------------