

Mahr**Mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 40-50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	427800 40-50
GTIN	2050001053626
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Lengva, nelinkstanti vamzdinė konstrukcija. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas.
Matavimo paviršiai grūdinti ir sferiškai poliruoti. Valdymo elementai ir skalės chromuotos dalys matinės. Nuo matavimo diapazono 100–125 mm su šilumos izoliacija ir regulatoriumi.

Tiekimo sudėtis:

Mikrometrinis vidmatis dėžutėje.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	40 - 50 mm
Matavimo būgno Ø	12,5 mm
Sraigto Ø	7 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Leistina paklaida	4 µm
Norma	DIN 863
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Kalibravimas	B10
Produkto rūšis	2 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinis vidmatis Maksimalios
matavimo ribos 100 mm

022440 100

DAkkS kalibravimas Mikrometrinis vidmatis maksimalios
matavimo ribos 200 mm

022450 200