

Mitutoyo

Skaitmeninės mikrometrinės galvutės su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas (matavimo kelias): 0-25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	426510 0-25
GTIN	4946368695976
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Tiesioginis nuskaitymas iš aiškaus skaitmeninio ekrano. Aiškus ir tikslus matavimas – be Nonijaus skalės. Grūdinti ir šlifuoti mikrometriniai sraigtai, fiksavimas varžtu, terkšlė.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Kaip reguliuojamas išlyginamasis mechanizmas montuojamas į stakles, aparatus, įrenginius, matavimo įrenginius ir t. t.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497445.

Techninis aprašymas

Matavimo būgno Ø	18 mm
Tvirtinimo koto ilgis	16 mm
Sraigto Ø	6,35 mm
Matavimo diapazonas (matavimo kelias)	0 - 25 mm
IP apsaugos klasė	IP 65

Bendras ilgis	170 mm
Tvirtinimo koto Ø	12 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Leistina paklaida	0,002 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	B3
Produkto rūšis	Mikrometrinė galvutė

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinė galvutė Maksimalios matavimo ribos 25 mm	022280 25
DAkkS kalibravimas Mikrometrinė galvutė Maksimalios matavimo ribos 50 mm	022290 50

Priedai

Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497445 D2
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Siųstuvas Tipas S16E	498966 S16E
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497445 D1
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497445 USB2