



Centravimo kampainis, Kojelės ilgis: 180mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	455000 180
GTIN	4045197685988
Produktų klasė	42F

Aprašymas

Modelis:

Tiksli plieninė konstrukcija su mm padalomis ant bėgelio. Darbinės plokštumos tiksliai nušlifotos, plokšti paviršiai tiksliai apdirbti.

Paskirtis:

Apvalių diskų ir velenų centro (vidurinio taško) ženkliniui. Kryžminis susikirtimas per 2 – 3 kartus.

Techninis aprašymas

kai maksimalus veleno Ø	270 mm
Liniuotės padalos	300 mm
Kreipiančiosios skerspjuvis	20×4,0 mm
Leistina paklaida	0,3 minutė
Kojelės ilgis	180 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
Kalibravimas	F5

Produkto rūšis

Centravimo kampainis