

Mahr**Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi, Matavimo ribos: 25-50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	422500 25-50
GTIN	4059192004255
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Su tiksliai pritrintais **kietlydinio matavimo paviršiais**. Mikrometrinis sraigtas ir atraminis kulnas iš nerūdijančio plieno. Lankelis ir sraigto kreipiamoji nesujungti, o pagaminti iš to paties ruošinio. Mygtukas matavimo kulno pakėlimui daugkartiniams matavimams. Reguliavimo varžtu nustatoma nulinė padėtis. Matavimo tolerancijos ribos gerai / perviršis. Su izoliuota rankena. Svirtis sraigto fiksavimui.

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Nuokrypio padalos vertė 1/1000 mm.

Mygtukas matavimo atramos atitraukimui.

Tikslumas:

Komparatoriaus padalos vertė 1 μm – mikrometro 2 μm.

Techninis aprašymas

Komparatoriaus matavimo ribos	±0,065 mm
Mikrometro padalos vertė	0,01 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	25 - 50 mm
Komparatoriaus padalos vertė	0,001 mm
Mikrometro apkabos išėmos gylis	30 mm

Norma	DIN 863
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B9
Produkto rūšis	Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022100 200
---	------------