

**Mikrometras su diskiniiais matavimo paviršiais, Matavimo ribos: 75-100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	423000 75-100
GTIN	4045197204035
Produktų klasė	42B

Aprašymas**Modelis:**

Su dideliais, grūdintais matavimo diskais. Kaldintas ir dažytas rėmas.
Modelis su besisukančiu sraigtu.

Paskirtis:

Nuo modulio 0,8 cilindrinų ir sraigtnių krumpliaračių krumplių pločio matavimui.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25–50 su 1 etalonu.

Techninis aprašymas

Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	75 - 100 mm
Sraigto Ø	8 mm
Matavimo disko Ø	20 mm
Matavimo plokštumų lygiagretumas	5 µm
Sraigto žingsnis	0,5 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Kalibravimas	B2
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis

Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

DAkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100
Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100

Priedai

Etalonas Visas ilgis 75 mm	421100 75
----------------------------	-----------