

Mitutoyo

Skaitmeninis mikrometrinis vidmatis su lūpomis su duomenų išvadu, Matavimo ribos: 25-50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	426850 25-50
GTIN	4946368511306
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Tiesioginis nuskaitymas iš skaitmeninio ekrano. Mikrometrinis sraigtas grūdintas, šlifluotas ir pritrintas. Matavimo antgaliai padengti kietlydiniu, šlifuoti ir tiksliai pritrinti. Terkšlė užtikrina tolygią matavimo jėgą. Su fiksavimo varžtu.

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Preset pageidaujamai pradinei vertei.

Nulio nustatymas bet kurioje padėtyje, neištrinant absoliučiojo matmens.

Paspaudus vertės užlaikymo mygtuką galima užfiksuoti matavimo rezultatą (pvz.: matuojant iš nepatogios padėties).

Tikslumas:

iki 30 mm: 5 μ m / nuo 30 mm: 6 μ m.

Tiekimo sudėtis:

1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497445, kalibravimo žiedai Nr. 484030.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	25 - 50 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357

Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B4
Produkto rūšis	Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis Maksimalios matavimo ribos 50 mm	022360 50
---	-----------

Priedai

Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497445 USB2
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 40 mm	484030 40
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497445 D1
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 50 mm	484030 50
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 30 mm	484030 30
Siųstuvai Tipas S16E	498966 S16E
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497445 D2