

Mahr**Kalibras-šakutė su indikatoriumi, Matavimo ribos: 25-60mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

424900 25-60

GTIN

4059192017606

Produktų klasė

43A

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas, kaldintas plieninis rėmas su šilumos izoliacija. Atrama ir liestukas iš nerūdijančiojo, grūdintojo plieno. Atrama spyruokliuojanti ir įvedant detalę atitraukiama svirtimi. Liestukas reguliuojamas visame matavimo diapazone dantytu strypu ir varžtu. Reguliavimas pagal etalonus. Centruojanti atrama detalės reguliavimui centrinėje dalyje. **Pastovi matavimo jėga** dėl įmontuotų matavimo jėgos spyruoklių. Tinka naudoti su visais indikatoriais (neįskaičiuoti į kainą) su 8 mm jungiamuoju antgaliu. Pirmenybė teikiama komparatoriams Nr. 434674 dyd. 25/0,5 ir dyd. 50/1. **Detalės nuokrypiai nuo leistinų tolerancijų išreikšti skaičiais parodomi indikatoriaus ekrane.**

Su kietlydinio matavimo paviršiais. Cilindrinių dalių, pvz.: velenų, kaiščių, kotų, storio ir ilgio matavimas.

Tiekimo sudėtis:

Be indikatoriaus, **su** medine dėžute.

Priedai pasirinktinai:

Etalonai, komparatorius Nr. 434674. Ketiniai stovai ir laikikliai komparatoriams, perduodantiems matavimo judesį tiesia linija, matavimo antgaliai.

Techninis aprašymas

Matavimo plokštumų lygumas

0,2 μm

Matavimo plokštumos \emptyset	9 mm
Matavimo plokštumų lygiagretumas	2 μ m
Matavimo liestuko kelias	2 mm
Matavimo jėga	7,5 N
Matavimo ribos (diapazonas)	25 - 60 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	L9
Produkto rūšis	Kalibras-šakutė su indikatoriumi

Paslaugos

KalibravimasKalibrinės šakutės su indikatoriumi Tipas RL	028730 RL
--	-----------