

**Spiralinių grąžtų rinkinys HSS Nr. 114360 dėžutėje, TiN, Tipas: 6-10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	115245 6-10
GTIN	4045197024671
Produktų klasė	12B

Aprašymas**Modelis:**

Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.

Standartinė šerdis be pastorinto koto. Preciziškai užgaląsta grąžto viršūnė.

Nušlifluotas profilis:

aukštas radialinis mušimas ir tikslus spiralės žingsnis, grąžtas serijinei gamybai.

Viršūnės forma C nuo dydžio 2,4 mm.

Techninis aprašymas

Grąžtai, kiekvienas didėjantis	0,1 mm
Gręžimo diapazonas	6 - 10 mm
Grąžtų skaičius	41
Kotas	Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Danga	TiN

Ašmenys	HSS
Norma	DIN 338
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis \varnothing	h8
Smailas kampas	118 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
su kasete	taip
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	56 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	50 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	37 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	31 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	12 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	10 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	10 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	6 m/min	S
Ketus (G)	tinka	31 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

Priedai

Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 6,4 mm	114360 6,4
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 8,9 mm	114360 8,9
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 9,3 mm	114360 9,3
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 6,3 mm	114360 6,3
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 9,1 mm	114360 9,1
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 8,7 mm	114360 8,7
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 6,6 mm	114360 6,6
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 7,5 mm	114360 7,5
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 7 mm	114360 7
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 8,6 mm	114360 8,6
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 8,4 mm	114360 8,4
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 7,3 mm	114360 7,3
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 9 mm	114360 9
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 9,7 mm	114360 9,7
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 8,1 mm	114360 8,1
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 7,2 mm	114360 7,2
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 7,4 mm	114360 7,4
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 9,2 mm	114360 9,2
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 7,6 mm	114360 7,6
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 7,7 mm	114360 7,7
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 6,8 mm	114360 6,8
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 8,8 mm	114360 8,8
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 8,3 mm	114360 8,3
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 7,8 mm	114360 7,8
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 9,4 mm	114360 9,4
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 6,1 mm	114360 6,1
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 8,2 mm	114360 8,2
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 6,2 mm	114360 6,2
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 8,5 mm	114360 8,5

Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 9,8 mm	114360 9,8
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 8 mm	114360 8
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 6,5 mm	114360 6,5
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 7,1 mm	114360 7,1
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 10 mm	114360 10
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 7,9 mm	114360 7,9
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 9,9 mm	114360 9,9
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 6,7 mm	114360 6,7
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 9,5 mm	114360 9,5
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 9,6 mm	114360 9,6
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 6,9 mm	114360 6,9
Plastikinė dėžutė spiraliniams gražtams DIN 338 Tipas 6-10	115475 6-10