




Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi, Matavimo ribos: 0-25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	422501 0-25
GTIN	
Produktų klasė	46P

Aprašymas

Modelis:

Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Su tiksliai pritrintomis **kietlydinio matavimo plokštumomis**. Mikrometrinis sraigtas ir atraminis kulnas iš nerūdijančiojo plieno. Lankelis ir sraigto kreipiamoji nesujungti, o pagaminti iš to paties ruošinio. Mygtukas matavimo kulno pakėlimui daugkartiniams matavimams. Reguliavimo varžtu nustatoma nulinė padėtis. Matavimo tolerancijos ribos gerai / perviršis. Su izoliuota rankena. Svirtis sraigto fiksavimui.

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Nuokrypio padalos vertė 1/1000 mm.

Mygtukas matavimo atramos atitraukimui.

Tikslumas:

Komparatoriaus padalos vertė 1 μm, mikrometro – 2 μm.

Tiekimo sudėtis:

Su reguliavimo raktu.

Pastaba:

Matavimo plokštumas iš CBN galima užsakyti papildomai.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Komparatoriaus padalos vertė	0,001 mm
Komparatoriaus matavimo ribos	±0,07 mm
Mikrometro padalos vertė	0,01 mm

Mikrometro apkabos išėmos gylis	15 mm
Norma	DIN 863
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B9
Produkto rūšis	Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi

Paslaugos

KalibravimasMikrometras su rodykliniu indikatoriumi Maksimalios matavimo ribos 25 mm	022100 25
---	-----------