

Mitutoyo

Skaitmeninės mikrometrinės galvutės su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas (matavimo kelias): 0-50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	426510 0-50
GTIN	4946368610276
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Tiesioginis nuskaitymas iš aiškaus skaitmeninio ekrano. Aiškus ir tikslus matavimas – be Nonijaus skalės. Grūdinti ir šlifuoti mikrometriniai sraigčiai, fiksavimas varžtu, terkšlė.

Paskirtis:

Kaip reguliuojamas išlyginamasis mechanizmas montuojamas į stakles, aparatus, įrenginius, matavimo įrenginius ir t. t.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497100.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo koto ilgis	14 mm
Sraigto Ø	11 mm
Bendras ilgis	172 mm
Matavimo diapazonas (matavimo kelias)	0 - 50 mm
Tvirtinimo koto Ø	18 mm
Matavimo būgno Ø	49 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Leistina paklaida	0,003 mm

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	B3
Produkto rūšis	Mikrometrinė galvutė

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinė galvutė Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022280 100
DAkkS kalibravimas Mikrometrinė galvutė Maksimalios matavimo ribos 50 mm	022290 50

Priedai

Prijungimo kabelis Tipas D1	497080 D1
Siųstuvas Tipas S1	498966 S1
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497100 D1
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497100 D2
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497100 USB2
Prijungimo kabelis Tipas D2	497080 D2
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Prijungimo kabelis Tipas USB2	497080 USB2