

**Mikrometras su diskiniiais matavimo paviršiais, Matavimo ribos: 100-125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	423000 100-125
GTIN	4045197204042
Produktų klasė	42B

Aprašymas**Modelis:**

Su dideliais, grūdintais matavimo diskais. Kaldintas ir dažytas rėmas.
Modelis su besisukančiu sraigtu.

Paskirtis:

Nuo modulio 0,8 cilindrinų ir sraigtnių krumpliaračių krumplių pločio matavimui.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25–50 su 1 etalonu.

Techninis aprašymas

Matavimo disko Ø	30 mm
Matavimo plokštumų lygiagretumas	6 µm
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Sraigto žingsnis	0,5 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	100 - 125 mm
Sraigto Ø	8 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Kalibravimas	B2
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis

Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022040 200
DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022050 200

Priedai

Etalonas Visas ilgis 100 mm	421100 100
-----------------------------	------------