

Hartig

Mikrometrinis vidmatis su dvigubomis (dviejų krypčių) lūpomis, Matavimo ribos: 5-55mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	426900 5-55
GTIN	4045197233981
Produktų klasė	46P

Aprašymas**Modelis:**

Mikrometrinis sraigtas grūdintas, šlifuotas ir pritrintas. Laiptuoti ir suapvalinti matavimo antgaliai padengti kietlydiniu. Terkšlė užtikrina tolygią matavimo jėgą. Matavimo būgnas su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais. Mikrometrinis sraigtas chromuotas. Su reguliavimo ir fiksavimo varžtais.

Priedai pasirinktinai:

Kalibravimo žiedai Nr. 484030.

Pastaba:

Modelis iki 600 mm matavimo diapazono tiekiamas papildomai užsakius.

Techninis aprašymas

Matavimo būgno Ø	21 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	5 - 55 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Leistina paklaida	2,5 µm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė

Kalibravimas	B4
Produkto rūšis	Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis Maksimalios matavimo ribos 75 mm	022360 75
---	-----------

Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 6 mm	484030 6
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 55 mm	484030 55
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 25 mm	484030 25
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 7 mm	484030 7
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 20 mm	484030 20
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 35 mm	484030 35
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 32 mm	484030 32
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 26 mm	484030 26
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 14 mm	484030 14
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 36 mm	484030 36
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 22 mm	484030 22
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 28 mm	484030 28
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 40 mm	484030 40
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 19 mm	484030 19
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 50 mm	484030 50
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 4 mm	484030 4
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 34 mm	484030 34
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 3 mm	484030 3
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 45 mm	484030 45
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 30 mm	484030 30

Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 12 mm	484030 12
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 38 mm	484030 38
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 46 mm	484030 46
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 13 mm	484030 13
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 8 mm	484030 8
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 15 mm	484030 15
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 18 mm	484030 18
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 17 mm	484030 17
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 5 mm	484030 5
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 42 mm	484030 42
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 44 mm	484030 44
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 24 mm	484030 24
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 10 mm	484030 10
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 11 mm	484030 11
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 16 mm	484030 16
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 9 mm	484030 9