

Garant**Universalus modulinis spaustuvas 120, Bėgelio ilgis: 600mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	360110 600
GTIN	4045197555397
Produktų klasė	310

Aprašymas**Modelis:**

- Visos kontaktinės plokštumos tiksliai nušlifuotos, tvirtinimo tikslumas 0,03 mm.
- Bazinės spaustuvių kreipiančiosios ir lūpos užgrūdintos.
- Kompaktiška modulinė konstrukcija, didelė užspaudimo jėga iki 40 kN, maksimalus užveržimo momentas 50 Nm.
- Tvirtinimo kiaurymės GARANT ZeroClamp fiksuoto nulinio taško sistemai (tarpcentrinis atstumas 200mm) standartinės, arba galima užspausti užspaudimo/fiksavimo plokštelėmis arba prispaudikliais.
- Liniuotė ant kreipiančiosios paviršiaus leidžia greitai ir tiksliai išdėstyti užspaudimo elementus.
- Galimi įvairūs tarpašiniai atstumai naudojant kryžminį sujungiklį.
- Galimas tradicinis užspaudimas arba prispaudikliais.
- Užspaudimo ribas galima praplėsti pagal poreikius.
- Paprastas užspaudimo jėgos reguliavimas dinamometriniu raktu.

Paskirtis:

- 5-ąsiam apdirbimui daugiaašiais apdirbimo centrais.
- Ekonomiškas sprendimas naudojimui fiksuoto nulinio taško sistemoje GARANT ZeroClamp, kitose automatizuotose sistemose arba tiesiai ant staklių stalo ar užspaudimo stovuose.

Priedai pasirinktinai:

Užspaudimo lūpų variantus, magnetines plokšteles ir ruošinio atramas žr. Nr. 360112 iki 360129. Dinamometrinis raktas Nr. 656050 dyd. 60, fiksavimo varžtas Nr. 360025 dyd 18M16, spaustukas Nr. 360127.

Techninis aprašymas

Aukštis H	60 mm
Bėgelio ilgis	600 mm
Ilgis L	600 mm
Plotis B	120 mm
Produkto rūšis	Užspaudimo bėgelis

Priedai

Kietlydiniu dengtos lūpos Žiaunų plotis 120 mm	360124 120
Įdėklas užspaudimo elemento tvirtinimui Tipas GLATT-HM	360118 GLATT-HM
Prispaudiklių rinkinys 6 vnt.	360127
Uždedamos aliumininės lūpos Žiaunų plotis 120 mm	360122 120
Lygiagreti užspaudimo lūpa Žiaunų plotis 120 mm	360115 120
Žemyn traukianti lūpa Žiaunų plotis 120 mm	360114 120
Bazinė lūpa Tipas P	360119 P
Dinamometrinis raktas su perjungiamu terkšle Maksimalus sukimo momentas 60 Nm	656050 60
Bazinė lūpa Tipas F	360119 F
Įdėklas užspaudimo elemento tvirtinimui Tipas GRIPP-3,8	360118 GRIPP-3,8
Keičiama lūpa Medžiaga STAHL	360162 STAHL
Bazinė užspaudimo lūpa Žiaunų plotis 120 mm	360116 120
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 18M16	360025 18M16