

Weidmüller 

Įtampos matuoklis VT CTB



Užsakymo data

Užsakymo numeris	665133
GTIN	4032248405855
Produktų klasė	73H

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas korpusas su metaliniu gnybtu ir adata.

- **Nominali įtampa 3–48 V AC/DC.**
- **Atskirų lygių rodmuo 5V; 12V; 24V; 48V.**
- **Matavimo antgalius matavimui galima užmauti per laido izoliaciją.**
- **Poliškumo rodmuo.**

Slankusis mechanizmas adatai prie kabelio pritvirtinti.

Privalumai:

Norint išbandyti, nuo kabelio nuvalyti izoliacijos nereikia.

Funkcija:

IP40: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Paskirtis:

Automobiliams, sunkvežimiams ir e-dviračiams.

Standartas:

DIN EN 61010-1; DIN EN 61326.

Techninis aprašymas

Indikatorius	LED
Darbinė temperatūra	-10 - 50 °C
Srovės pratekėjimo tikrinimas	ne
Dažnių ribos	0 – 65 Hz

Nominalioji įtampa	AC/DC 5 – 48 V
IP apsaugos klasė	IP 40
Norma	DIN EN 61326
Norma	DIN EN 61010-1
Svoris	50 g
Laido ilgis	100 cm
Suveikimo laikas	<0,3 s
Bandomoji srovė	<0 mA
Įjungimo trukmė	10 s
Ramybės laikas, pertrauka	240 s
Drėgmė	rF maks. 85 %
Taršos laipsnis	2
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Gamintojo pavadinimas	VT CTB
visas ilgis	137 mm
Bandymo sritis	3 - 48 V
Produkto rūšis	Įtampos matuoklis