



Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis, Matavimo ribos: 5-30mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	426800 5-30
GTIN	4045197204127
Produktų klasė	42B

Aprašymas

Modelis:

Mikrometrinis sraigtas grūdintas, šlifluotas ir pritrintas. Laiptuoti ir suapvalinti matavimo antgaliai padengti kietlydiniu. Tolygi matavimo jėga dėl terkšlės. Matavimo būgnas su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais. Mikrometrinis sraigtas chromuotas. Su reguliavimo ir fiksavimo varžtais.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte yra kalibrinis žiedas reguliavimui.

Techninis aprašymas

Matavimo būgno \emptyset	18 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	5 - 30 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Leistina paklaida	10 μ m
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B4
Kalibravimas	L7

Produkto rūšis

Mikrometrinis vidmatis
su matavimo lūpomis**Paslaugos**Kalibravimas Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis
Maksimalios matavimo ribos 50 mm

022360 50

Kalibravimas Reguliavimo žiedas Maksimalus Ø 50 mm

028400 50

DAkkS kalibravimas Reguliavimo žiedas Maksimalus Ø 200
mm

028470 200

Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 10 mm

484030 10

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 30 mm

484030 30

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 20 mm

484030 20