

**Mikrometras su diskiniiais matavimo paviršiais, Matavimo ribos: 125-150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	423000 125-150
GTIN	4045197204059
Produktų klasė	42B

Aprašymas**Modelis:**

Su dideliais, grūdintais matavimo diskais. Kaldintas ir dažytas rėmas.
Modelis su besisukančiu sraigtu.

Paskirtis:

Nuo modulio 0,8 cilindrinų ir sraigtinių krumpliaračių krumplių pločio matavimui.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25–50 su 1 etalonu.

Techninis aprašymas

Sraigto žingsnis	0,5 mm
Matavimo disko Ø	30 mm
Sraigto Ø	8 mm
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	125 - 150 mm
Matavimo plokštumų lygiagretumas	6 µm
Padalos vertė	0,01 mm
Kalibravimas	B2
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis

Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022040 200
DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022050 200