



## Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi, Matavimo ribos: 50-75mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	422501 50-75
GTIN	
Produktų klasė	46P

### Aprašymas

#### Modelis:

Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas. Su tiksliai pritrintomis **kietlydinio matavimo plokštumomis**. Mikrometrinis sraigtas ir atraminis kulnas iš nerūdijančiojo plieno. Lankelis ir sraigto kreipiamoji nesujungti, o pagaminti iš to paties ruošinio. Mygtukas matavimo kulno pakėlimui daugkartiniams matavimams. Reguliavimo varžtu nustatoma nulinė padėtis. Matavimo tolerancijos ribos gerai / perviršis. Su izoliuota rankena. Svirtis sraigto fiksavimui.

#### Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Nuokrypio padalos vertė 1/1000 mm.

Mygtukas matavimo atramos atitraukimui.

#### Tikslumas:

**Komparatoriaus padalos vertė 2 μm, mikrometro –2 μm.**

#### Tiekimo sudėtis:

Su reguliavimo raktu.

#### Pastaba:

Matavimo plokštumas iš CBN galima užsakyti papildomai.

### Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 75 mm
Komparatoriaus padalos vertė	0,002 mm
Mikrometro apkabos išėmos gylis	37,5 mm
Mikrometro padalos vertė	0,01 mm

Komparatoriaus matavimo ribos	±0,14 mm
Norma	DIN 863
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B9
Produkto rūšis	Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi

## Paslaugos

KalibravimasMikrometras su rodykliniu indikatoriumi Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022100 200
--	------------