



## Mikrometras, Matavimo ribos: 0-25mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	423010 0-25
GTIN	4045197204066
Produktų klasė	42B

### Aprašymas

#### Modelis:

Su rutulio formos matavimo atrama, skirtas vamzdžių sienelių storio ir kitų lenktų dalių matavimui. Mikrometrinis sraigtas su kietlydinio matavimo plokštuma, grūdinto matavimo kulno  $\varnothing$  8 mm. Su izoliacine danga, fiksavimo svirtimi ir terkšle.

### Techninis aprašymas

Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Sraigto $\varnothing$	6,5 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Sraigto žingsnis	0,5 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Kalibravimas	B1
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

### Paslaugos

DAkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm

022010 100

Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 25 mm

022000 25