



## Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis, Matavimo ribos: 50-75mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	426800 50-75
GTIN	4045197204141
Produktų klasė	42B

### Aprašymas

#### Modelis:

Mikrometrinis sraigtas grūdintas, šlifuotas ir pritrintas. Laiptuoti ir suapvalinti matavimo antgaliai padengti kietlydiniu. Tolygi matavimo jėga dėl terkšlės. Matavimo būgnas su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais. Mikrometrinis sraigtas chromuotas. Su reguliavimo ir fiksavimo varžtais.

#### Tiekimo sudėtis:

Komplekte yra kalibrinis žiedas reguliavimui.

### Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 75 mm
Matavimo būgno Ø	18 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Leistina paklaida	14 µm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B4
Kalibravimas	L7

Produkto rūšis

Mikrometrinis vidmatis  
su matavimo lūpomis**Paslaugos**KalibravimasReguliavimo žiedas Maksimalus  $\varnothing$  100 mm

028400 100

DAkKS kalibravimasReguliavimo žiedas Maksimalus  $\varnothing$  200 mm

028470 200

KalibravimasMikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis  
Maksimalios matavimo ribos 75 mm

022360 75

**Priedai**Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo  $\varnothing$  70 mm

484030 70

Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo  $\varnothing$  60 mm

484030 60

Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo  $\varnothing$  75 mm

484030 75