

Mahr**Kalibras-šakutė su indikatoriumi su rankena Marameter S, Matavimo ribos: 150-200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	424910 150-200
GTIN	4059192017859
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas, nelinkstantis rėmas su rankena. Atrama ir liestukas iš nerūdijančiojo, grūdintojo plieno.

Matavimo paviršiai dengti kietlydiniu ir priekyje įpjauti, kad būtų lengviau įvesti. Siaurų centruojančių briaunų matavimui per rėmo plotį priekyje. Reguliavimas pagal etalonus. Centruojanti atrama detalės reguliavimui centrinėje dalyje.

Labai tikslus matavimas. Matavimo metu prietaiso svoris tenka fiksuotai atramai, todėl jis neturi jokios įtakos matavimo rezultatams.

Pastovi matavimo jėga dėl įmontuotų matavimo jėgos spyruoklių. Tinka naudoti su visais indikatoriais (neįskaičiuoti į kainą) su 8 mm jungiamuoju antgaliu. Pirmenybė teikiama komparatoriui Nr. 434674.

Detalės nuokrypiai nuo leistinų tolerancijų išreikšti skaičiais parodomi indikatoriaus ekrane. Rėmas iš šono matavimo ir laikymo metu apsaugo nuo smūgių.

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Reguliuojamas atraminis liestukas.

Reguliuojamas centravimo ribotuvas.

Atrama su perdavimu indikatoriui.

Paskirtis:

Visų rūšių cilindrinų dalių matavimui. Naudojamas kaip spartusis matuoklis tiesiogiai apdirbimo staklėse arba gamybos kontrolei.

Tiekimo sudėtis:

Be indikatoriaus, **su** medine dėžute.

Priedai pasirinktinai:

Etalonai, lygiagretūs etalonai, matavimo diskai, komparatorius Nr. 434674.

Pastaba:

Matavimo diapazonas iki 500 mm pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Matavimo plokštumų lygiagretumas	3 µm
Matavimo plokštumos Ø	22 mm
Matavimo jėga	15 N
Matavimo ribos (diapazonas)	150 - 200 mm
Matavimo plokštumų lygumas	0,5 µm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	L9
Produkto rūšis	Kalibras-šakutė su indikatoriumi

Paslaugos

KalibravimasKalibrinės šakutės su indikatoriumi Tipas RL	028730 RL
--	-----------