



## Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis, Matavimo ribos: 75-100mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	426800 75-100
GTIN	4045197204158
Produktų klasė	42B

### Aprašymas

#### Modelis:

Mikrometrinis sraigtas grūdintas, šlifuotas ir pritrintas. Laiptuoti ir suapvalinti matavimo antgaliai padengti kietlydiniu. Tolygi matavimo jėga dėl terkšlės. Matavimo būgnas su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais. Mikrometrinis sraigtas chromuotas. Su reguliavimo ir fiksavimo varžtais.

#### Tiekimo sudėtis:

Komplekte yra kalibrinis žiedas reguliavimui.

### Techninis aprašymas

Matavimo būgno Ø	18 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	75 - 100 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Leistina paklaida	16 µm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B4
Kalibravimas	L7

Produkto rūšis

Mikrometrinis vidmatis  
su matavimo lūpomis**Paslaugos**DAkKS kalibravimasReguliavimo žiedas Maksimalus Ø 200  
mm

028470 200

KalibravimasReguliavimo žiedas Maksimalus Ø 100 mm

028400 100

KalibravimasMikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis  
Maksimalios matavimo ribos 100 mm

022360 100

**Priedai**

Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 80 mm

484030 80

Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 90 mm

484030 90

Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 100  
mm

484030 100