



## Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi, Matavimo ribos: 0-25mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	422510 0-25
GTIN	4045197203991
Produktų klasė	42B

### Aprašymas

#### Modelis:

Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Su tiksliai pritrintais **kietlydinio matavimo paviršiais**. Mikrometrinis sraigtas ir atraminis kulnas iš nerūdijančiojo plieno. Lankelis ir sraigto kreipiamoji nesujungti, o pagaminti iš to paties ruošinio. Mygtukas matavimo kulno pakėlimui daugkartiniams matavimams. Reguliavimo varžtu nustatoma nulinė padėtis. Matavimo tolerancijos ribos gerai / perviršis. Su izoliuota rankena. Svirtis sraigto fiksavimui.

#### Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Nuokrypio padalos vertė 1/1000 mm.

Mygtukas matavimo atramos atitraukimui.

#### Tikslumas:

**Komparatoriaus padalos vertė 1 μm – mikrometro 3 μm.**

#### Tiekimo sudėtis:

Su reguliavimo raktu.

### Techninis aprašymas

Komparatoriaus matavimo ribos	±0,045 mm
Mikrometro padalos vertė	0,01 mm
Komparatoriaus padalos vertė	0,001 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Mikrometro apkabos išėmos gylis	18 mm
Norma	DIN 863

Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B9
Produkto rūšis	Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi

### Paslaugos

KalibravimasMikrometras su rodykliniu indikatoriumi Maksimalios matavimo ribos 25 mm	022100 25
---	-----------