

Mahr**Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi, Matavimo ribos: 25-50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	424800 25-50
GTIN	4059192004682
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Mikrometrinis sraigtas iš nerūdijančiojo plieno, grūdintas ir šlifluotas. Matavimo paviršiai dengti kietlydiniu. Valdymo ir skalės dalys matinės chromuotos. Su izoliuota rankena. Pastovi matavimo jėga. Judrus liestukas, reguliuojamas. Ypač tinka smulkioms serijinėms detalėms.

Tikslumas:

Indikatorinis DIN 863 – mikrometras 2 µm.

Tiekimo sudėtis:

Su indikatoriumi Millimes Nr. 434674 dyd. 50/1.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	25 - 50 mm
Komparatoriaus matavimo ribos	±0,05 mm
Matavimo būgno Ø	18 mm
Komparatoriaus padalos vertė	0,001 mm
Sraigto Ø	7,5 mm
Mikrometro padalos vertė	0,01 mm
Norma	DIN 863

Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B14
Produkto rūšis	Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022400 100
DAkkS kalibravimas Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022410 100

Priedai

Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 50/1 μm	434674 50/1
---	-------------