

**Mahr****Kalibras-šakutė su indikatoriumi Be keičiamų matavimo antgalių, Matavimo ribos: 30-80mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	424904 30-80
GTIN	2050001053305
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

Matavimo liestukai su tiksliais kūginėmis kiurymėmis keičiamais matavimo antgaliais. Naudojamas universaliai, todėl galima išspręsti visas matavimo problemas.

Tvirtas, kaldintas plieninis rėmas su šilumos izoliacija. Atrama ir liestukas iš nerūdijančiojo, grūdintojo plieno. Atrama spyruokliuojanti ir įvedant detalę atitraukiama svirtimi. Liestukas reguliuojamas visame matavimo diapazone dantytu strypu ir varžtu. Reguliavimas pagal etalonus. Centruojanti atrama detalės reguliavimui centrinėje dalyje. **Pastovi matavimo jėga** dėl įmontuotų matavimo jėgos spyruoklių. Tinka naudoti su visais indikatoriais (neįskaičiuoti į kainą) su 8 mm jungiamuoju antgaliu. Pirmenybė teikiama komparatoriams Nr. 434674 dyd. 25/0,5 ir dyd. 50/1 arba Nr. 434670. **Detalės nuokrypiai nuo leistinų tolerancijų išreikšti skaičiais parodomi indikatoriaus ekrane.**

**Tiekimo sudėtis:**

**Be** indikatoriaus, **su** medine dėžute.

**Priedai pasirinktinai:**

Reguliavimo etalonai ir komparatoriai Nr. 434670 ir 434674. Ketiniai stovai ir laikikliai komparatoriams, perduodantiems matavimo judesį tiesia linija, matavimo antgaliai.

Kalibravimas: M5

Matavimo liestuko kelias: 2,5 mm

Matavimo jėga: 7,5 N

**Techninis aprašymas**

Matavimo liestuko kelias	2,5 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	30 - 80 mm
Matavimo jėga	7,5 N
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	L9
Produkto rūšis	Kalibras-šakutė su indikatoriumi

## Paslaugos

Kalibravimas Kalibrinės šakutės su indikatoriumi	018530
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
Kalibravimas Kalibrinės šakutės su indikatoriumi Tipas RL	028730 RL