



Mikrometrinė galvutė, Matavimo diapazonas (matavimo kelias): 0-6,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	426250 0-6,5
GTIN	4045197204073
Produktų klasė	42B

Aprašymas

Modelis:

Grūdintas mikrometrinis sraigtas ir matinis chromuotas atskaitos būgnas. **Besisukantis sraigtas**, be kietlydinio kontaktinės plokštumos, be terkšlės, **labai trumpas modelis, apvalus**.

Paskirtis:

Kaip reguliuojamas išlyginamasis mechanizmas montuojamas į stakles, aparatus, įrenginius, matavimo įrenginius ir t. t.

Techninis aprašymas

Kontaktinės plokštumos spindulys	2,5 mm
Sraigto Ø	3,5 mm
Matavimo diapazonas (matavimo kelias)	0 - 6,5 mm
Tvirtinimo koto Ø	6 mm
Bendras ilgis	37 mm
Tvirtinimo koto ilgis	6 mm
Matavimo būgno Ø	9 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Leistina paklaida	0,002 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm

Matavimo prietaisai	analoginis
Kalibravimas	B3
Produkto rūšis	Mikrometrinė galvutė

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinė galvutė Maksimalios matavimo ribos 25 mm	022280 25
DAkS kalibravimas Mikrometrinė galvutė Maksimalios matavimo ribos 50 mm	022290 50