

**Mikrometras su diskiniiais matavimo paviršiais, Matavimo ribos: 0-25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	423000 0-25
GTIN	4045197204004
Produktų klasė	42B

Aprašymas**Modelis:**

Su dideliais, grūdintais matavimo diskais. Kaldintas ir dažytas rėmas.
Modelis su besisukančiu sraigtu.

Paskirtis:

Nuo modulio 0,8 cilindrinų ir sraigtnių krumpliaračių krumplių pločio matavimui.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25–50 su 1 etalonu.

Techninis aprašymas

Matavimo disko Ø	20 mm
Matavimo plokštumų lygiagretumas	5 µm
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Sraigto Ø	8 mm
Sraigto žingsnis	0,5 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Kalibravimas	B1
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis

Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022010 100
Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 25 mm	022000 25