

Garant**Centruojantis spaustuvas, Žiaunų plotis A: 80mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	360130 80
GTIN	4045197642387
Produktų klasė	310

Aprašymas**Modelis:**

Centruojantis spaustuvas lanksčiam naudojimui.

- **Kapsulėje esantis užveržimo mechanizmas užtikrina saugų darbą.**
- **Geras pakartojimo tikslumas 0,02 mm.**
- **Kintamas centro nustatymas $\pm 0,02$ mm.**
- **Grūdintos kontaktinės plokštumos.**
- **Tvirtas korpusas, iš įrankinio plieno, paviršius įzotintas.**

Privalumai:

Universalus.

- **Lankstus, mažo svorio.**

Paskirtis:

Idealu 5-ašiam apdirbimui, puiku ruošinių užspaudimui.

Tinka:

Universalus modulinis spaustuvas Nr. 360080 ir 360110.

Tiekimo sudėtis:

Su galvučių rinkiniu Nr. 642700 dyd. E12.

Priedai pasirinktinai:

Užspaudimo kumštelių variantai Nr. 360135 – 360151.

Techninis aprašymas

Ilgis	110 mm
Svoris	2,5 kg
Kėlimas	22 mm
Sukimo momentas	40 Nm
Aukštis	50,2 mm
Žiaunų plotis A	80 mm
Užspaudimo jėga iki maks.	17 kN
Plotis	80 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	ZC 80
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

Priedai

Keičiamų užspaudimo lūpų pora Tipui 80	360141 80
Centravimo / adapterio plokštelė Tipas T2	360132 T2
Fiksavimo varžtas centruojančiam spaustuvui Tipas 18M12/120	360131 18M12/120
Keičiamų užspaudimo lūpų pora tipui 80	360142 80
HM (kietlydinio) keičiamų spaustuvo lūpų pora tipui 80	360137 80
Fiksavimo varžtas centruojančiam spaustuvui Tipas 18M12/138	360131 18M12/138
Keičiamų užspaudimo lūpų pora Tipui 80	360140 80
HM (kietlydinio) keičiamų spaustuvo lūpų pora tipui 80	360138 80
Centravimo / adapterio plokštelė Tipas T1	360132 T1
HM (kietlydinio) keičiamų spaustuvo lūpų pora Tipui 80	360135 80
Keičiamų užspaudimo lūpų pora tipui 80	360143 80
Keičiamų spaustuvo lūpų pora, minkštos Tipui 80	360146 80
HM (kietlydinio) keičiamų spaustuvo lūpų pora Tipui 80	360136 80
Prizminių užspaudimo lūpų pora Tipui 80	360148 80

Keičiamų spaustuvo lūpų pora, minkštos Tipui 80	360145 80
Atrama centruojantiems spaustuvams Tipui 80	360152 80