

**Mahr****Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi, Matavimo ribos: 50-100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	424800 50-100
GTIN	2050001036650
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

Mikrometrinis sraigtas iš nerūdijančiojo plieno, grūdintas ir šlifluotas. Matavimo paviršiai dengti kietlydiniu. Valdymo ir skalės dalys matinės chromuotos. Su izoliuota rankena. Pastovi matavimo jėga. Judrus liestukas, reguliuojamas. Ypač tinka smulkioms serijinėms detalėms.

**Tikslumas:**

**Indikatorinis DIN 863 – mikrometras 2 μm.**

**Tiekimo sudėtis:**

Su indikatoriumi Millimes Nr. 434674 dyd. 50/1.

**Techninis aprašymas**

Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 100 mm
Matavimo būgno Ø	18 mm
Komparatoriaus padalos vertė	0,001 mm
Komparatoriaus matavimo ribos	±0,05 mm
Sraigto Ø	7,5 mm
Mikrometro padalos vertė	0,01 mm
Norma	DIN 863

Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B14
Produkto rūšis	Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi

## Paslaugos

DAkS kalibravimas Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022410 100
Kalibravimas Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022400 100

## Priedai

Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 50/1 μm	434674 50/1
---	-------------