

Mahr**Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi, Matavimo ribos: 100-150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	424800 100-150
GTIN	2050001036667
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Mikrometrinis sraigtas iš nerūdijančiojo plieno, grūdintas ir šlifluotas. Matavimo paviršiai dengti kietlydiniu. Valdymo ir skalės dalys matinės chromuotos. Su izoliuota rankena. Pastovi matavimo jėga. Judrus liestukas, reguliuojamas. Ypač tinka smulkioms serijinėms detalėms.

Tikslumas:

Indikatorinis DIN 863 – mikrometras 2 μm.

Tiekimo sudėtis:

Su indikatoriumi Millimes Nr. 434674 dyd. 50/1.

Techninis aprašymas

Komparatoriaus matavimo ribos	±0,05 mm
Matavimo būgno Ø	18 mm
Mikrometro padalos vertė	0,01 mm
Komparatoriaus padalos vertė	0,001 mm
Sraigto Ø	7,5 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	100 - 150 mm
Norma	DIN 863

Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B14
Produkto rūšis	Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi

Paslaugos

DAkS kalibravimas Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022410 200
Kalibravimas Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022400 200

Priedai

Komparatorius ± matavimo intervalas / padalos 50/1 μm	434674 50/1
---	-------------