

Garant**Centruojantis spaustuvas, Žiaunų plotis A: 120mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	360130 120
GTIN	4045197680891
Produktų klasė	310

Aprašymas**Modelis:**

Centruojantis spaustuvas lanksčiam naudojimui.

- **Kapsulėje esantis užveržimo mechanizmas užtikrina saugų darbą.**
- **Geras pakartojimo tikslumas 0,02 mm.**
- **Kintamas centro nustatymas $\pm 0,02$ mm.**
- **Grūdintos kontaktinės plokštumos.**
- **Tvirtas korpusas, iš įrankinio plieno, paviršius įzotintas.**

Privalumai:

Universalus.

- **Lankstus, mažo svorio.**

Paskirtis:

Idealu 5-ašiam apdirbimui, puiku ruošinių užspaudimui.

Tinka:

Universalus modulinis spaustuvas Nr. 360080 ir 360110.

Tiekimo sudėtis:

Su galvučių rinkiniu Nr. 642700 dyd. E12.

Priedai pasirinktinai:

Užspaudimo kumštelių variantai Nr. 360135 – 360151.

Techninis aprašymas

Svoris	5,1 kg
Sukimo momentas	60 Nm
Užspaudimo jėga iki maks.	25,5 kN
Plotis	120 mm
Ilgis	130 mm
Žiaunų plotis A	120 mm
Kėlimas	25 mm
Aukštis	50,2 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	ZC120
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

Priedai

Centravimo / adapterio plokštelė Tipas T1	360132 T1
HM (kietlydinio) keičiamų spaustuvo lūpų pora Tipui 120	360136 120
Keičiamų užspaudimo lūpų pora Tipui 120	360140 120
HM (kietlydinio) keičiamų spaustuvo lūpų pora Tipui 120	360135 120
Atrama centruojantiems spaustuvams Tipui 120	360152 120
Prizminių užspaudimo lūpų pora Tipui 120	360148 120
Fiksavimo varžtas centruojančiam spaustuvui Tipas 18M12/120	360131 18M12/120
HM (kietlydinio) keičiamų spaustuvo lūpų pora tipui 120	360138 120
Keičiamų užspaudimo lūpų pora tipui 120	360143 120
Keičiamų spaustuvo lūpų pora, minkštos Tipui 120	360145 120
Keičiamų užspaudimo lūpų pora Tipui 120	360141 120
Fiksavimo varžtas centruojančiam spaustuvui Tipas 18M12/138	360131 18M12/138
Centravimo / adapterio plokštelė Tipas T2	360132 T2