

Garant**Lygiagreči užspaudimo lūpa, Žiaunų plotis: 120mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 360115 120 |
| GTIN | 4045197555427 |
| Produktų klasė | 310 |

Aprašymas**Pastaba:**

Užveržimo momentas ir užspaudimo jėga yra standartiniai ir skirti tik orientacijai (jie priklauso nuo apdirbamos medžiagos tipo).

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|--------|
| Žiaunų plotis | 120 mm |
| Užspaudimo jėga | 10 kN |
| Užspaudimo jėga | 20 kN |
| Užspaudimo jėga | 30 kN |
| Užspaudimo jėga | 40 kN |
| Sukimo momentas | 10 Nm |
| Sukimo momentas | 20 Nm |
| Sukimo momentas | 30 Nm |
| Sukimo momentas | 40 Nm |
| maks. eiga | 4 mm |
| Užveržimo varžto rakto dydis SW | 8 mm |

Kojelės varžto rakto dydis SW₁

4 mm

Produkto rūšis

Spaustuvo kumšteliai