

Garant**DN. G 150608, Rūšis: HU7305****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 250762 HU7305 |
| GTIN | 4045197828903 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

DN. G 150608 HU7305 Kietlydinys: HU7305

Drožlialaužis: AM

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mmPastūma f : 0,1 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 400 - 600 m/min**Techninis aprašymas**

| | |
|---|-------------------|
| Kietlydinys | HU7305 |
| Drožlialaužis | AM |
| Pastūma f | 0,1 - 0,6 mm/aps, |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 400 - 600 m/min |
| Pjūvio gylis a_p | 0,5 - 5 mm |
| Pagrindinis naudojimas | N |
| Kampo spindulys | 0,8 mm |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnasis apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Danga | be dangos |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150608 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Tolerancija | G |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |