



## Vertikalus prispaudiklis su horizontalia atrama, Tipas: 6



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	376500 6
GTIN	4020772007799
Produktų klasė	35A

### Aprašymas

#### Modelis:

Su horizontalia atrama tvirtinimui ant montavimo plokščių ir t. t.

- **Naujo tipo rankena – kompaktiška konstrukcija.**
- **Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.**
- **Neiškrentantis prispaudimo varžtas.**
- **Su apsauginiu prispaudimo elementu.**

#### Paskirtis:

**Greitam detalių prispaudimui / atleidimui serijinėje gamyboje** arba montavimui į specialius užspaudimo įtaisus. Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t.

### Techninis aprašymas

Prispaudimo jėga P2	5500 N
Kiaurymės Ø d	13 mm
Atstumas tarp kiaurymių e	50,5 mm
Prispaudimo jėga P1	3400 N

Prispaudimo varžtas	M12×110 mm
visas aukštis	333 mm
visas ilgis	231 mm
Atstumas tarp kiaurymių f	67,5-72,5 mm
Tipas	6800J
Prispaudimo aukštis H	81 mm
Produkto rūšis	Vertikalūs spaustuvai